

Gebläse Gehäuse

JetAir's Gebläse Gehäuse schützen Gebläse und Steuerung von Produktionsumgebung, dämmen Lärm im kompakten, integrierten Design.

Als komplette, integrierte Lösung sind diese frei stehenden Gebläsegehäuse auf minimalen Platzbedarf in der Linie konstruiert. Sichere Konstruktion mit Gebläse und Steuerung in separaten Bereichen. Beide Gehäuse aus Edelstahl bieten maximale Lärmreduzierung. Einfache Wartung durch externen Filter und Wartungsanzeigen. JetAir's Gebläsegehäuse minimieren den Platzbedarf in der Linie und Lärmpegel bei maximalen Gebläse- und Nutzerschutz.

DIE PRODUKTFAMILIE



ENC500 Eigenschaften

SYSTEM HIGHLIGHTS

- Konstruiert speziell für JetAir Zentrifugalgebläse Jet-1
- Minimale Standfläche

STEUERUNG

- Frequenzumrichter
- NOT- AUS
- An/Aus Schalter
- UL508, cUL, CE Standards


WARTUNG

- Edelstahl, waschbar
- Lärmreduzierung
- Externes Element für einfache Filterwechsel
- Freistehend mit Ausrichtung durch 125mm Edelstahl Füße



ENC500 Abmessungen

inches [mm]



ENC700 Eigenschaften

SYSTEM HIGHLIGHTS

- Konstruiert speziell für JetAir Zentrifugalgebläse Jet-2/3
- Integriertes Sicherheitsgehäuse mit separaten Gebläse und Steuerungsbereichen

STEUERUNG

- Vollwerige Steuerung
- Bedienerfreundliche Schnittstelle & System-Statusanzeigen
- UL508, cUL, CE Standards
- CAT 3-4/PLd-e verfügbar
- OMAC PackML compliant

WARTUNG

- Wartungsanzeigen für Service
- Edelstahl, waschbar
- Lärmreduzierung
- Externes Element für einfache Filterwechsel
- Freistehend mit Ausrichtung durch 125mm Edelstahl Füße


OPTIONEN

- Netzwerkintegration
- Ethernet, Profibus, DeviceNet
- Schaltschrank NEMA4/ IP66



ENC700 Abmessungen

inches [mm]



ENC800 Eigenschaften

SYSTEM HIGHLIGHTS

- Konstruiert speziell für JetAir Zentrifugalgebläse Jet-5
- Integrated safe design houses blower and electrical in separate cabinets

STEUERUNG

- Vollwertige Steuerung
- Bedienerfreundliche Schnittstelle & System-Statusanzeigen
- UL508, cUL, CE Standards
- CAT 3-4/PLd-e verfügbar
- OMAC PackML compliant

WARTUNG

- Wartungsanzeigen für Service
- Edelstahl, waschbar
- Lärmreduzierung
- Externes Element für einfache Filterwechsel
- Freistehend mit Ausrichtung durch 125mm Edelstahl Füße


OPTIONEN

- Netzwerkintegration
- Ethernet, Profibus, DeviceNet
- Schaltschrank NEMA4/ IP66



ENC800 Abmessungen

inches [mm]



PharmaJet™ Blender Dryer Features

SYSTEM HIGHLIGHTS

- Bewährt zur Trocknung von Mischern und Tanks bis zu 8,5m³ Nutzkapazität in 30 Minuten oder weniger
- Trocknet 0,2-1,4m³ Mischer und Tanks in 5-15 Minuten
- Anschlüsse für Schnellanschluß, Außentanks, Wände und Bodentrocknung.
- Integriertes Sicherheitsgehäuse mit separaten Gebläse- und Steuerungsbereichen
- Frei stehend auf Rollen für mobilen Einsatz
- Lärmreduzierung
- Trocknung mit hohem Fluß gefilterter Luft
- No confined space concerns
- Enthält Anschlußkabel und Schlauch - inkl. Lagerung beider Komponenten

STEUERUNG

- Gefertigt entsprechend UL508, CSA, & CE Standards
- Minimaler Bedienereingriff erforderlich (starten & laufen lassen)
- Frequenzumrichtersteuerung
- Einfache Touchscreen Steuerung
- LOTO Hauptschalter mit Sicherungen

WARTUNG

- Edelstahl, waschbar
- schräges Dach
- Externes Element für einfache Filterwechsel


ANSCHLUSS

- Schlauchanschluß an Mischer über Mannloch-Abdeckung



PharmaJet Abmessungen

inches [mm]



Anwendungen für Gebläsegehäuse

GETRÄNKE	- Trocknung für: - Etikettierung - Kodierung - Inspektion - Sekundärverpackung	INDUSTRIE	- Trocknung von Kühlmittel - Trocknung von Blechen, Kisten, Drähten, usw. - Trocknung großer Teile - Rückstände, Krümel & Gußsand ausblasen - Trocknung vor Kodierung - Kanten aushärten - Kühlung
LEBENS MITTEL	 - Trocknung für Etikettierung, Kodierung & Sekundärverpackung - Glätten & ausgleichen von Beschichtungen - Entfernen loser Produktteile - Entfernen von Wasser - Trocknung von Transporteuren - Produkttransport	PULVER	 - Dry powder blenders of any size - Remove statically charged powder from container interiors and exteriors
PHARMA	- Trocknung von Beuteln - Standbeutel, Kissen, usw. - Entfernen von Rückständen - Trocknung von Infusionsbeuteln	Weiter	Automotive: Batterie Trocknungsprozeß, ionisierte Ausblasung vor lackierung, ABblasung von Teilen Textil: Vakuum- Schneidische Kundenspezifische Lösungen: Auftragsfertig ausgearbeitete Systeme für Trocknungsanwendungen

Verfügbare Sicherheitszertifizierungen

